



Håndbok All Modul mus IP68

Artikkelnummer

ITAMIP68MS

Spesifikasjoner

- Vann- og støvbekstandig i henhold til IP68-standarden
- Vekt: 178 gram (uten USB-beskytter)
- Beskyttelse til USB-port som tilvalgsmulighet



Rengjørings- og desinfeksjonsanvisninger

Du kan rengjøre musen med én av de tillatte rengjøringsmetodene med bruk av vann eller såpe, eller ett av de tillatte desinfeksjonsmidlene. Du kan rengjøre musen med en myk klut, f.eks. en mikrofiberklut eller éngangsklut, med en myk børste eller med en svamp. Du må ikke bruke skuresvamper eller andre ru materialer. **USB-mottakeren må ikke havne i væske.**

Tillatte desinfeksjonsmidler

- Klorbaserte (ikke mer enn 100 000 ppm klor)
- Alkoholbaserte
- Gluteraldehydbaserte
- Fenolbaserte
- Formaldehydbaserte (ikke mer enn 370 000 ppm)
- Oksidanter, f.eks. hydrogenperoksid (ikke mer enn 30 000 ppm)
- Kvarternær ammonium (ikke mer enn 20 000 ppm)

Ikke tillatt

- Petroleumbaserte rengjøringsvæsker
- Aceton
- Blekemiddelløsninger sterkere enn 10 %
- Varmesterilisering eller trykksterilisering

Viktig

- Følg alltid "Rengjørings- og desinfeksjonsanvisninger" slik de er beskrevet i denne håndboken
- Ikke bruk petroleumbaserte midler, som aceton
- Ikke bruk skurende rengjøringsmaterialer, f.eks. skuresvamper og lignende
- Ikke eksponer produktet for temperaturer over 70 °C.
- Ikke eksponer produktet for varmesterilisering eller trykksterilisering

OBS!

- USB-mottakeren må ikke senkes ned i vann. USB-beskyttere kan etterbestilles.
- Hvis et silikonprodukt eksponeres for den oljen som finnes i blant annet alkohol og håndkremer, så vil dette forkorte levetiden. Regelmessig rengjøring reduserer denne effekten.



Art. nr. ITAMIP68USBP
USB-beskytter